

Garant**Upichovacia planžeta HSS, neutrálna, Výška planžety h₅ / šírka zápichu w:
32/4,1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273556 32/4,1
GTIN	4062406080686
Trieda položky	21U

Popis**Vhodné pre:**

Držiak č. 273984 – 274000 alebo č. 319132; 319133 (VDI držiak).

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

pre maximálny Ø obrobka	110 mm
Výška planžety h ₅	32 mm
Šírka zápichu w	4,1 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Rezný materiál	HSS
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Systémový kľúč	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta

