

Garant**OFMT 050405 TN, HU7815, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 213358 ALU |
| GTIN | 4045197707468 |
| Trieda položky | 21A |

Popis

Prevedenie:

Extrémne stabilné vymeniteľné doštičky sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrnné substráty zabezpečujú veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Posuv f_z na zub | 0,18 mm |
| Typ | HLINÍK |
| Uhlový Polomer | 0,5 mm |
| Počet výmien/rezných hrán | 8 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | OFMT 050405 TN |
| Typ | HU7815 |
| Rezný materiál | HM |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 1350 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 1150 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 700 | N |
| CuZn | vhodný | 690 | N |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| mokrú minimálne | podmienene vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |