

**Garant****CNMM 160612, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250458 HB7020
GTIN	4045197711267
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Lamač triesok	SR
Posuv $f$	0,4 - 1,2 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	2 - 10 mm
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 160612

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie