

HOLEX**Upínač, HSK-A 100 krátky, Ø upnutia D1: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	304397 10
GTIN	4045197709202
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- Upravené funkčné plochy HSK.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 typ B a a DIN 6535 typ HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880; nástrčný kľúč č. 309890.

Upozornenie:

HSK 40 a 50, typ A a E sú dostupné od výrobcu.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	10 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	10
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Vonkajší Ø D	35 mm
Upínač	HSK-A 100 krátky
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69882-4
Norma upínača	DIN 69893

Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø
D1 10

309900 10