

**Garant****APHT 100305 FR, HU7815, Typ: ALU**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215939 ALU
GTIN	4045197708908
Trieda položky	21A

## Popis

**Prevedenie:**

Vymeniteľná doštička s vysoko pozitívnou geometriou a skrútenými reznými hranami.

**Upozornenie:**

Hodnoty pre použitie platia pre frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.

Pre  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$  mm.

## Technický opis

Posuv $f_z$ na zub	0,12 mm
Typ	HLINÍK
Uhlový Polomer	0,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APHT 100305 FR
Typ	HU7815
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	3,5 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	700	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	600	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
CuZn	vhodný	500	N
Grafit, GRP, CFRP	vhodný	400	N
mokrý maximum	vhodný		