

Garant**TCMT 16T308, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260988 HB7020
GTIN	4045197711113
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač triesok	SM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T308
Počet výmien/rezných hrán	3

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie