

Garant**VBMT 160402, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261150 HB7020
GTIN	4045197708892
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Lamač triesok	SS
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160402

Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie