

**Garant****Rovinná fréza 45° ľavotočivá, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 63/6mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214205 63/6
GTIN	4045197717405
Trieda položky	210

## Popis

### Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelou č. **674252 vel. 20IP**.

## Technický opis

maximálny vonkajší Ø D <sub>max</sub>	75 mm
vhodná otočná rezná platnička	SE.. 1204..
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	63 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Počet rezných hrán Z	6
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	45 Stupeň

Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Čelná fréza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,7	211750 5,7
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219800
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP