

SWISS TOOLS

**Základný korpus vyvrtávacej tyče, PSC, Stopka \varnothing / \varnothing D - rozmer A:
40/25-90mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320407 40/25-90
GTIN	2050001772718
Trieda položky	36D

Popis**Prevedenie:**

- Na efektívne obrábanie sústružením.
- Na ľavotočivé a pravotočivé obrábanie.

Použitie:

Na upínanie výmenných hláv na rezanie závitov.

Upozornenie:

Vhodné výmenné hlavy pozri č. 264826 – 264827.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
\varnothing stopky	40 mm
\varnothing D	25 mm
Upínač	PSC
Norma upínača	ISO 26623-1
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Základný korpus vyvrtávacej tyče

