

**Základný prvok Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 12xD, Typ: 18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232270 18
GTIN	4045197717924
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Znížte hodnoty posuvu f o 10% a hodnoty vc o 30%. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

Technický opis

Upínacie skrutky	232990 TX9
Ø rozsah D_c	18 - 24 mm
Úžitková dĺžka L_1	288 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť	3
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	12xD
Stopka	Morse kužeľ
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX9	674248 TX9
---	------------

Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený
uťahovací moment: 2,2

211750 2,2

Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX9

232990 TX9