

**Základný prvok Valcová stopka, s vnútorným chladením, 1,5xD, Typ: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232240 25
GTIN	4045197717757
Trieda položky	22G

**Popis**

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Úžitková dĺžka $L_1$	52,5 mm
Ø stopky $D_s$	32 mm
Upínacie skrutky	232990 TX15
Ø rozsah $D_c$	25 - 35 mm
Dĺžka stopky $L_s$	60 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	1,5xD
Stopka	ISO 9766
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX15	232990 TX15
Čepel' 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 50	659874 50
	659906 1600
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 1600	659957 1600