

**Základný prvok Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 12xD, Typ: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232270 25
GTIN	4045197717931
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Znížte hodnoty posuvu f o 10% a hodnoty vc o 30%. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

Technický opis

Ø rozsah D_c	25 - 35 mm
Úžitková dĺžka L_1	300 mm
Upínacie skrutky	232990 TX15
Morse kužeľ (MK) Veľkosť	4
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	12xD
Stopka	Morse kužeľ
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX15	232990 TX15
--	-------------

Čepeľ 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním
skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 50

659874 50

659906 1600

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 1600

659957 1600