

**Základný prvok Valcová stopka, s vnútorným chladením, 12xD, Typ: 13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232256 13
GTIN	4045197717795
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením.

Upozornenie:

Znížte hodnoty posuvu f o 10% a hodnoty vc o 30%. Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Úžitková dĺžka L_1	156 mm
Ø stopky D_s	20 mm
Upínacie skrutky	232990 TX8
Ø rozsah D_c	13 - 17,5 mm
Dĺžka stopky L_s	50 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	12xD
Stopka	ISO 9766
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený uťahovací moment: 1,3	211750 1,3
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX8	232990 TX8