

Garant**POMX 10T5ZEER U, HB9640, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213190 UNI
GTIN	4045197714930
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Stabilné prevedenie doštičiek (hrúbka = 5,9 mm).

Pozitívna vysoká geometria posuvu.

Dĺžka reznej plochy: 2 mm pre vysoké povrchové úpravy.

Špeciálna hospodárnosť pomocou 5 britov.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \max} = 2,2$ mm.

Technický opis

Programovací polomer pri $a_{p \max}$	4,8 mm
Typ	UNI
Počet výmien/rezných hrán	5
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	POMX 10T5ZEER U
Typ	HB9640
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	360	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	320	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	280	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	150	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	80	S
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		