

**Základný prvok Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 1,5xD, Typ: 18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232257 18
GTIN	4045197717863
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530. Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Ø rozsah D_c	18 - 24 mm
Upínacie skrutky	232990 TX9
Úžitková dĺžka L_1	36 mm
Morse kužel' (MK) Veľkosť	3
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	1,5xD
Stopka	Morse kužel'
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX9	232990 TX9
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX9	674248 TX9
Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený uťahovací moment: 2,2	211750 2,2