

**Základný prvok Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 12xD, Typ: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232270 12
GTIN	4045197717900
Trieda položky	22G

**Popis**

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Znížte hodnoty posuvu  $f$  o 10% a hodnoty  $vc$  o 30%. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

**Technický opis**

Upínacie skrutky	232990 TX7
Ø rozsah $D_c$	12 - 12,5 mm
Úžitková dĺžka $L_1$	144 mm
Morse kužel' (MK) Veľkosť	2
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	12xD
Stopka	Morse kužel'
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

**Príslušenstvo**

211750 0,6

Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený  
uťahovací moment: 0,6

Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX7	232990 TX7
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX7	674248 TX7