

HOLEX**Dvojverová skrinka s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 1950mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 949521 1950 |
| GTIN | 4062406082031 |
| Trieda položky | 92S |

Popis**Prevedenie:**

Zosilnené dvere. Otočná rukoväť DOM s **cylindrickým zámkom**. Police sú nastaviteľné v 15 mm rastri.

Povrchová úprava farby:

Korpus svetlosivý RAL 7035. Dvierka v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**, špeciálne lakovanie nie je možné.

Upozornenie:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Šírka | 930 mm |
| Predné strany skriniek | Celoplechové krídlové dvierka |
| Výška | 1950 mm |
| Úžitková výška | 1857 mm |
| Počet políc | 4 |

| | |
|--|------------------------------|
| Hmotnosť | 63 kg |
| Hĺbka | 400 mm |
| Hrúbka materiálu | 0,8 mm |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov) | 70 kg |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 450 kg |
| Uhol otvárania dverí | 125 Stupeň |
| Prestavenie výšky v mriežke | 15 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Druh produktu | Skriňa na zakladače |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Súprava držiakov políc pre skrine s krídlovými dverami 20-dielne | 959011 |
| Prídavná polica Typ 935 | 949524 935 |