

HOLEX**Šatňová skriňa so šikmým stropom, plastové nohy a bezpečnostným uzáverom s otočnou závorou, Počet oddielov: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky

949623 3

GTIN

Trieda položky

92S

Popis**Prevedenie:**

Korpus má šikmú strechu, ktorá zabraňuje zabudnutiu predmetov. Šírka priehradky 300 mm s pevne navarenou policou na klobúky. Šatníková tyč disponuje viac ako 3 posuvnými háčikmi. Dvere s perforovanými vetracími otvormi a zalisovaným rámčekom na menovku. Je možné vybrať si medzi podstavcom a plastovými nohami.

S otočným uzáverom, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku do veľkosti 40 (nie je súčasťou dodávky).

Norma:**DIN 4547****Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

Upozornenie:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Možné špeciálne lakovanie	nie
Počet šatníkových tyčí	1
Výška vzadu	2000 mm
Šírka	900 mm
Výška vpredu	1800 mm
Počet pevných políc	1
Vetracia štrbina Dvere	áno
Podstavec Prevedenie	plastové nožicky
na šatníkový oddiel Úžitková výška	1260 mm
pre visiaci zámok	áno
Hĺbka	500 mm
Zámok Prevedenie	bezpečnostný uzáver s otocnou závorou
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Polica Hĺbka	465 mm
vhodné pre integrálnu helmu	áno
na odkladanie klobúkov so šikmou strechou Úžitková výška	360 - 530 mm
Norma	DIN 4547
Šikmá strecha	áno
na oddiel Úžitková šírka	220 mm
pre visací zámok s Ø oblúka do	6 mm
Polica Šírka	220 mm
Počet oddielov	3
Hmotnosť	70 kg
na oddiel Úžitková hĺbka	465 mm
Hrúbka materiálu	0,8 mm
Uhol otvárania dvier	110 Stupeň
Voľba farieb	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatníková skriňa

Príslušenstvo

Presná valcová zámka s vysokým strmeňoms rôznym zamykaním Ø puzdra 40

085875 40

Ramienko na šaty Ks 10

949775 10

Ramienko na šaty Ks 1

949775 1