

Garant**POMX 10T5ZEER M, HB9525, Typ: ST900****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213169 ST900
GTIN	4045197714183
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Stabilné prevedenie doštičiek (hrúbka = 5,9 mm).

Pozitívna vysoká geometria posuvu.

Dĺžka reznej plochy: 2 mm pre vysoké povrchové úpravy.

Špeciálna hospodárnosť pomocou 5 britov.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 2,2 \text{ mm}$.

Technický opis

Programovací polomer pri $a_{p \max}$	4,8 mm
Typ	ST900
Posuv f_z na zub	1,1 mm
Počet výmien/rezných hrán	5
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	POMX 10T5ZEER M
Typ	HB9525

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	420	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	400	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	380	P
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		