

Garant**POMX 10T5ZEER M, HB9540, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213172 ST1400
GTIN	4045197714190
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Stabilné prevedenie doštičiek (hrúbka = 5,9 mm).

Pozitívna vysoká geometria posuvu.

Dĺžka reznej plochy: 2 mm pre vysoké povrchové úpravy.

Špeciálna hospodárnosť pomocou 5 britov.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \max} = 2,2$ mm.

Technický opis

Typ	ST1400
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	4,8 mm
Posuv f_z na zub	1 mm
Počet výmien/rezných hrán	5
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	POMX 10T5ZEER M
Typ	HB9540

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	360	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	310	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	200	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130	M
Uni	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		