

Garant**Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 21,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	231660 21,5
GTIN	4045197714503
Trieda položky	21M

Popis

Prevedenie:

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
Sústrednosť v zmontovanom stave $\leq 20 \mu\text{m}$. Pre otvory do presnosti IT9.

Upozornenie:

Rezné dáta sa vzťahujú na základný prvok $5 \times D$.
Pilotné otvory vŕtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.

Technický opis

Posuv f v GG (G)	0,38 mm/ot,
pre veľkosť základného prvku	21 mm
Ø D	21,5 mm
Séria	HiPer Drill
Počet výmien/rezných hrán	1
Uhol špičky	135 Stupeň

Typ	HB7725
Rezný materiál	HM
Pološtandard	áno
Počet rezných hrán Z	2
Druh produktu	Rezná vložka na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	70	P
GG(G)	vhodný	100	K
mokrú maximum	vhodný		