

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250035 32/12
GTIN	4062406082970
Trieda položky	21U

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	38 mm
Celková dĺžka L	288 mm
Podložka	259033 2
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Odsadenie stredu L_3	22 mm
Výška upínania L_2	31 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Skrutka podložky	259027 2
Držiak ISO-kód	A32X DCLNR/L12
Čelusť, skrutka, O-krúžok	259036 1
Ø stopky D_s	35 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč