

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl, vľavo dvierka, vpravo 4 zásuvky, dlhá zásuvka Bambusová doska, 20×20G, Dĺžka dosky: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921121 1500
GTIN	4062406083083
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **práškovy nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastri.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

S dlhou zásuvkou na skladovanie veľkých nástrojov.

Osadenie:

Výška dvier (vľavo) mm: 325

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 50, 75, 75, 125

Výška cela zásuvky Dlhá zásuvka mm: 125

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Dlhá zásuvka Úžitková hĺbka	500 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Séria	Ready-to-go
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Dlhá zásuvka Úžitková šírka	1100 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Počet zásuviek	4
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Výška	850 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Hmotnosť	143,1 kg
Zásuvková skrinka Úžitková výška	325 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 20X20	951885 20X20
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 50/3	950300 50/3
Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 20X20	951910 20X20
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 50/1	950300 50/1
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 50/2	950300 50/2
Podložka z mäkkého PVC, priehľadná Šírka 1500	951951 1500
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Súprava čistiacich a ošetrojúcich olejov Typ 1	926403 1
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/2	950320 75/2
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/3	950300 75/3
Dielenská súprava Počet nástrojov 22	955071 22
Súprava nástrčných kľúčov 1/2 Počet nástrojov 32	953821 32
Demontážny nástroj Typ 1	950070 1
Súprava na vyznačenie a pílenie Počet nástrojov 8	954895 8
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/1	950320 125/1
Súprava pilníkov Počet nástrojov 6	952253 6
Dielenská súprava Počet nástrojov 26	955081 26
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/3	950320 75/3

Súprava klieští Počet nástrojov 5	954295 5
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 39	953833 39
Pevná úchytká pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/4	950320 125/4
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 37	953828 37
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/6	950320 125/6
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/2	950300 75/2
Rohož do zásuviek Rozmer v G 20X20	951830 20X20
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/1	950300 75/1
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/1	950320 75/1
Zásuvka Výška čela zásuvky 50	927800 50
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954305 5
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/3	950320 125/3
Súprava očkových kľúčov Počet nástrojov 20	952505 20
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953521 10
Dielenská súprava Počet nástrojov 22	955072 22
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954306 5
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953522 10