

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario s kontajnerem 16G, výška 950 mm, Bambusová deska, 12x20G, Délka desky: 1500/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 922051 1500/3 |
| GTIN             | 4062406083533 |
| Trieda položky   | 9GG           |

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 16G centrálnne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 75, 100, 150

**Rozsah balenia:**

2 x podnože, 1 x pár styčkových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

|   |  |
|---|--|
| Zásuvka Úžitková plocha v G   | 12×20  |
| Séria   | vario  |
| Zásuvková skrinka Úžitková výška  | 325 mm   |
| Zásuvky Úžitková šírka  | 300 mm   |
| Zásuvky Úžitková hĺbka  | 500 mm   |
| Zásuvková skrinka Výška   | 400 mm   |
| Hrúbka pracovnej dosky  | 50 mm  |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G  | 20   |
| Hĺbka pracovnej dosky   | 750 mm   |
| Zásuvková skrinka Hĺbka   | 650 mm   |
| Počet zásuviek  | 3  |
| Zásuvky Úžitková šírka v G  | 12   |
| Dĺžka pracovnej dosky   | 1500 mm  |
| Zásuvková skrinka Šírka   | 400 mm   |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 400 kg   |
| Výška   | 950 mm   |
| Hmotnosť  | 93 kg  |
| Konštrukčné prevedenie  | Konštrukcia z oceľových rúrok                                  |
| Hrúbka materiálu  | 1 mm   |
| Pracovný stôl výška   | 950 mm   |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť  | 75 kg  |
| Hrúbka platne   | 50 mm  |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)  | 100 %  |
| Cylindrický zámok   | modulárna zásuvka  |
| Voľba farieb  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu  | 12×20G   |
| Druh produktu   | Pracovný stôl  |

## Príslušenstvo

|  |              |
|--|--------------|
| Zásuvka Výška čela zásuvky 100   | 927500 100   |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 75  | 927500 75    |
| Krytka zámku pre GridLine Typ KO21                                       | 914227 KO21  |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 150   | 927500 150   |
| Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/3                  | 927300 400/3 |
| Podnož Výška 900   | 927000 900   |
| Styčnickový plech Typ 1  | 927122 1     |
| Pracovná doska hrúbky 50 mmz krížom lepeného bambusu<br>Dĺžka dosky 1500 | 926001 1500  |