

Garant**Zanorovacia fréza 93°, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211852 32/4
GTIN	4045197715135
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.

Možnosť ľubovoľného predĺženia vďaka závitovej prípojke.

Použitie:

Aby sa predišlo zadretiu triesok, najmä pri výraznom vyhlbovaní.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 0,9** s čepeľou č. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

Montážny závit M	M16
Ø rezných hrán D_c	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	VDGT 11T2..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	42 mm
Ø D_2	28,7 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Počet rezných hrán Z	4

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	28,4 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	62 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	3,5 mm
Uhol rampy α_{\max}	3,02 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	62 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Zanorovacia fréza s otvorom

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,9	211750 0,9
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219801
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP