

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s kontajnerem 24G, výška 850 mm, Buková deska Multiplex, 20×20G, Délka desky: 2000/3mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	922624 2000/3
GTIN	4062406084455
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 50, 75, 100

Rozsah balenia:

2 × podnože, 1 × pár rohových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Počet zásuviek	3
----------------	---

Zásuvková skrinka Úžitková výška	225 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	400 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Hmotnosť	133 kg
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Výška	850 mm
Séria	vario
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Zásuvková skrinka Výška	300 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 50	927800 50
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Podnož Výška 800	927000 800
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Pracovná doska hrúbky 50 mmz buku Multiplex Dĺžka dosky 2000	926081 2000
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/3	927600 300/3