

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl Vario s kontajnerom 24G, výška 850 mm, Buková doska Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky: 2000/7mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922764 2000/7
GTIN	4062406085018
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cele zásuvky mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Rozsah balenia:

1 × podnože, 1 × pár rohových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Počet zásuviek	7
----------------	---

Zásuvková skrinka Úžitková výška	700 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvková skrinka Výška	800 mm
Výška	850 mm
Hmotnosť	174 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Séria	vario
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200
Pracovná doska hrúbky 50 mmz buku Multiplex Dĺžka dosky 2000	926081 2000
Podnož Výška 800	927000 800
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 800/7	927600 800/7