

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario s kontajnerem 24G, výška 850 mm, Bambusová deska, 20x20G, Délka desky: 1500/7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	922761 1500/7
GTIN	4062406084950
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

**Osadenie:**

Výška cele zásuvky mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Rozsah balenia:**

1 × podnože, 1 × pár rohových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplnkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Zásuvková skrinka Výška	800 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvková skrinka Úžitková výška	700 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	800 kg
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Výška	850 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Počet zásuviek	7
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Hmotnosť	160 kg
Séria	vario
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 800/7	927600 800/7
Podnož Výška 800	927000 800
Pracovná doska hrúbky 50 mmz krížom lepeného bambusu Dĺžka dosky 1500	926001 1500