

**Garant****Upichovacia planžeta Heavy Duty, neutrálna, Výška planžety h<sub>5</sub> / šírka zápichu w: 60/5,1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273558 60/5,1 |
| GTIN             | 4062406085216 |
| Trieda položky   | 21U           |

**Popis****Prevedenie:**

Od výšky planžety 100 mm so štyrmi lôžkami doštičky.

**Vhodné pre:**

Držiak č. 273984 – 274000 alebo č. 319132; 319133 (VDI držiak).

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

**Technický opis**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Výška planžety h <sub>5</sub> | 60 mm                |
| pre maximálny Ø obrobka       | 200 mm               |
| Šírka zápichu w               | 5,1 mm               |
| Celková dĺžka L               | 230 mm               |
| Druh použitia                 | neutrálna            |
| Vnútorné chladenie            | nie                  |
| Systémový kľúč                | áno                  |
| možné axiálne zapichovanie    | nie                  |
| Druh produktu                 | Upichovacia planžeta |

