

Garant GRIDLINE

Pracovní stół s pojazdnou základňou, výška 850 mm s bukovou doskou Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	923614 1500
GTIN	4062406085988
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stół so stabilnou ocelovou konštrukciou so spodnou výstuhou zo 4-hrannej rúrky, **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Jednoruké odblokovanie zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Mobilná jednotka s 2 otočnými kolieskami a 2 pevnými kolieskami Ø 100 mm s pevným gumovým behúňom. Pracovní stół sa rovnomerne zdvíha a spúšťa, čím poskytuje plnú stabilitu na mieste použitia alebo jednoduchú prepravu. Mobilná jednotka je zaťažiteľná až do hmotnosti **400 kg** (pracovní stół vrátane obsahu). Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. Zásuvková skrinka 24 G s centrálnym zamykaním s cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnož a korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **pohonná jednotka vždy v antracitovej farbe RAL 7016** (nie je možné konfigurovať), **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek	1
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm

Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Výška	850 mm
Pracovná doska Povrch	s bezfarebným lakom
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Hmotnosť	165,6 kg
Počet zásuviek	4
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie	400 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
spúšťací	áno
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Ø koliesok konzolového kolieska	100 mm
Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy	2
Materiál Koleso	celogumové
Nárazník	nie
ComfortClose	nie
Posuvná rukoväť	nie
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm
Materiál pracovná doska	bukový multiplex
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Ø koliesok riadiaceho kolieska	100 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	F
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z ocelových rúrok

Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostný certifikát	GS TÜV Süd
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 200	927805 200
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 100	927805 100
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75	927805 75
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 150	927805 150