

Garant GRIDLINE

Pracovní stół s pojezdovou základňou, výška 850 mm s bambusovou doskou, 20×20G, Dĺžka dosky: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	923611 1500
GTIN	4062406085971
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stół so stabilnou ocelovou konštrukciou so spodnou výstuhou zo 4-hrannej rúrky, **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Jednoruké odblokovanie zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Mobilná jednotka s 2 otočnými kolieskami a 2 pevnými kolieskami Ø 100 mm s pevným gumovým behúňom. Pracovní stół sa rovnomerne zdvíha a spúšťa, čím poskytuje plnú stabilitu na mieste použitia alebo jednoduchú prepravu. Mobilná jednotka je zaťažiteľná až do hmotnosti **400 kg** (pracovní stół vrátane obsahu). Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. Zásuvková skrinka 24 G s centrálnym zamykaním s cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnož a korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **pohonná jednotka vždy v antracitovej farbe RAL 7016** (nie je možné konfigurovať), **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy	2
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20

Materiál Koleso	celogumové
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Hmotnosť	158,6 kg
Pracovná doska Povrch	s bezfarebným lakom
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Posuvná rukoväť	nie
ComfortClose	nie
Ø koliesok konzolového kolieska	100 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
Počet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek	1
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Materiál pracovná doska	bukový multiplex
Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
spúšťací	áno
Počet zásuviek	4
Výška	850 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Nárazník	nie
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie	400 kg
Ø koliesok riadiaceho kolieska	100 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	F
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok

Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostný certifikát	GS TÜV Süd
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 150	927805 150
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 200	927805 200
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 100	927805 100
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75	927805 75