

Garant GRIDLINE

Pracovní stół s pojazdnou základňou, výška 950 mm s bambusovou doskou, 20x20G, Dĺžka dosky: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	923631 1500
GTIN	4062406086039
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stół so stabilnou oceľovou konštrukciou so spodnou výstuhou zo 4-hrannej rúrky, **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Jednoruké odblokovanie zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Mobilná jednotka s 2 otočnými kolieskami a 2 pevnými kolieskami Ø 100 mm s pevným gumovým behúňom. Pracovní stół sa rovnomerne zdvíha a spúšťa, čím poskytuje plnú stabilitu na mieste použitia alebo jednoduchú prepravu. Mobilná jednotka je zaťažiteľná až do hmotnosti **400 kg** (pracovní stół vrátane obsahu). Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Zásuvková skrinka 24 G s centrálnym zamykaním s cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 100, 125, 150, 250

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnož a korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **pohonná jednotka vždy v antracitovej farbe RAL 7016** (nie je možné konfigurovať), **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

ComfortClose	nie
--------------	-----

Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm
Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy	2
Nárazník	nie
Počet zásuviek	4
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Výška	950 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
Ø koliesok riadiaceho kolieska	100 mm
Ø koliesok konzolového kolieska	100 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
spúšťačí	áno
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie	400 kg
Materiál pracovná doska	bukový multiplex
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Materiál Koleso	celogumové
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Počet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek	1
Hmotnosť	166,1 kg
Pracovná doska Povrch	s bezfarebným lakom
Posuvná rukoväť	nie
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V

Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostný certifikát	GS TÜV Süd
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 250	927805 250
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 125	927805 125
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 100	927805 100
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 150	927805 150
Súprava čistiacich a ošetrojúcich olejov Typ 1	926403 1