

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl, vľavo dvierka, stred otvorený, vpravo 4 zásuvky, Bambusová doska, 20×20G, Dĺžka dosky: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921161 2000
GTIN	4062406086350
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. Stredná časť s odsadeným otvoreným korpusom skrine na ergonomické dosadnutie. Skrinka s dvermi a výškovo nastaviteľnou policou.

Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **práškovy nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastru.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykatelný.

Osadenie:

Výška dvier (vľavo) mm: 525

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Výška cele zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Počet zásuviek	4
Séria	Ready-to-go
Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Hmotnosť	165,3 kg
Výška	850 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	1900 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12