

Garant GRIDLINE

**Pracovní stół, vľavo 5 zásuviek, stred otvorený, vpravo 4 zásuvky, Doska Eluplan tmavá, 20×20G, Dĺžka dosky: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921207 2000
GTIN	4062406086435
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stół so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Stredná časť s odsadeným otvoreným korpusom skrine na ergonomické dosadnutie. Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **práškovy nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastri.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

**Osadenie:**

Výška cela zásuviek (vľavo) mm: 75, 75, 125, 125, 125

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Technický opis**

Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	1900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Počet zásuviek	9
Séria	Ready-to-go
Hmotnosť	192,4 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Výška	850 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21