

Garant GRIDLINE

**Pracovní stół, vľavo 5 zásuviek, stred otvorený, vpravo 4 zásuvky,
Bambusová doska, 20x20G, Dĺžka dosky: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921211 2000
GTIN	4062406086442
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stół so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **prášково nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastru.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

Stredná časť s odsadeným otvoreným korpusom skrine na ergonomické dosadnutie.

Osadenie:

Výška cela zásuviek (vľavo) mm: 75, 100, 150, 150, 150

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 100, 125, 150, 250

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	625 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Podkladová konštrukcia Šírka	1900 mm
Výška	950 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Séria	Ready-to-go
Hmotnosť	213,6 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	800 kg
Počet zásuviek	9
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 250	927800 250
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100