

**Upínač KOMET®, HSK-A 63, ABS® Ø d: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239020 80
GTIN	4047109038844
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

- Upínač vyvážený na Q 6,3 pri 10 000 1/min.
- S vnútorným prívodom chladiva.

Norma:**DIN 69893****Upozornenie:**

Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

ABS® Ø stopky D _s	80 mm
Dĺžka výčnelku A	100 mm
Upínač	HSK-A 63
Stopka	ABS
Norma upínača	DIN 69893
Vnútorné chladenie	áno
Vonkajší Ø D ₁	63 mm
Druh produktu	Upínač ABS

