

**Upínač KOMET®, HSK-A 100, ABS® Ø d: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239022 40
GTIN	4047109039926
Trieda položky	29W

**Popis****Prevedenie:**

- Upínač vyvážený na Q 6,3 pri 10 000 1/min.
- S vnútorným prívodom chladiva.

**Norma:****DIN 69893****Upozornenie:**

Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.

**Technický opis**

ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Dĺžka výstupku L <sub>1</sub>	51 mm
Dĺžka výčnelku A	80 mm
Upínač	HSK-A 100
Stopka	ABS
Norma upínača	<b>DIN 69893</b>
Vnútorné chladenie	áno
Vonkajší Ø D <sub>1</sub>	100 mm

Druh produktu

Upínač ABS