

Garant**DNMG 150612, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250864 HB7020
GTIN	4045197716491
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Lamač triesok	SG
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie