

Garant**Trapézový ručný závitník jednotlivý Dokončovací závitník, bez povlaku, Tr: TR24X5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130790 TR24X5
GTIN	4062406087876
Trieda položky	11G

Popis**Prevedenie:**

- Predrezávací rezný nástroj s dlhým vodiacim čapom
- Tolerancia dokončovacieho rezného nástroja 7H

Upozornenie:

Nástroj nie je vhodný na reverzný chod.

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	18 mm
Stúpanie závitov	5 mm
Ø otvoru pod závit	19,25 mm
Celková dĺžka L	190 mm
Veľkosť závitu	24
Povrchová úprava	bez povlaku
Druh závitu	TR
Vrcholový uhol závit	30 Stupeň
Rezný materiál	HSS E

Norma	Výrobná norma
Tolerančná trieda	DIN 103 7H
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 1,5×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		