

Garant**SOMT 120504 PDER, HB7520, Typ: ST900****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214866 ST900
GTIN	4045197716385
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,2 mm
Typ	ST900
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT 120504 PDER
Typ	HB7520
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	320	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	300	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	260	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		