

**Garant****SOMT 120504 PDER, HB7510, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214867 ST1400
GTIN	4045197716408
Trieda položky	21A

**Popis****Prevedenie:**

Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický opis**

Posuv $f_z$ na zub	0,22 mm
Typ	ST1400
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT 120504 PDER
Typ	HB7510
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	240	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		