

Garant**Rohové pracovisko pre pracovnú stanicu eLevel, s 1 zdvíhacím stĺpikom, s tmavosivou doskou Eluplan****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920080
GTIN	4045197169068
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Rohové pracovisko s pracovnou doskou hrubou 40 mm a 1 zdvíhacím stĺpikom. S elektricky plynulo nastaviteľnou výškou. Len v kombinácii s 2 pracovnými stanicami eLevel. Ovládanie naprogramované na 5 zdvíhacích jednotkách.

Povrchová úprava farby:

Základňa myšia sivá RAL 7005, nie je konfigurovateľná. Zdvíhací stĺpik z eloxovaného hliníka, nie je konfigurovateľný. Bočná a zadná stena v svetlosivej farbe RAL 7035 s práškovou povrchovou úpravou, konfigurovateľná.

Technický opis

Hrúbka pracovnej dosky	40 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Rozsah prestavenia výšky (Horná hranica pracovnej dosky) od - do	700 - 1000 mm
Pracovná doska Povrch	antistatický, veľmi odolný proti oderu, stredne tvrdý, neodolný proti svetlu
Šírka	1100 mm
Hĺbka pracovnej dosky	1000 mm

Materiál pracovná doska	drevené jadro (latovka) potiahnuté plastom Eluplan
Hmotnosť	65 kg
Obloženie Pracovná doska	Eluplan (plast), (potiahnutá linoleom)
Farba Povrch pracovnej dosky	tmavosivá
Séria	Pracovná stanica
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky Pracovisko	700-1000 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priechinka (drevo)	100 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	40 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Rohové pracovisko