



## Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 165



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313415 165
GTIN	2050001929471
Trieda položky	33T

### Popis

**Prevedenie:**

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.

**Materiál:**

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

**Vhodné pre:**

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

**Upozornenie:**

- Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
- Nadstavbové čeluste z hliníka, na vyžiadanie.

### Technický opis

Šírka B	40 mm
Výška H	60 mm
Dĺžka L	70 mm
pre závit DIN 912	M12
Šírka drážky D	17 mm
Vzdialenosť otvorov b	22 mm

pre typ skľučovadla	165 mm
Vzdialenosť otvorov a	15 mm
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo