



## Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 315



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313455 315
GTIN	2050001929617
Trieda položky	33T

### Popis

**Prevedenie:**

**Jemne frézované** drážky a **presne vybrúsené** ozubenie, **brunované**.

Zošikmené pre malé upínacie Ø.

**Materiál:**

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

**Vhodné pre:**

**Silové upínacie puzdro** spoločnosti Schunk, Röhm a iných fabrikátov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

**Upozornenie:**

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na vyžiadanie.**

### Technický opis

Vzdialenosť otvorov a	30 mm
pre závit DIN 912	M16
Výška H	50 mm
Šírka drážky D	21 mm
pre typ skľučovadla	315 mm
Dĺžka L	140 mm

Vzdialenosť otvorov b	28 mm
Šírka B	50 mm
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo