



Sada mäkkých čelustí 3-dielna rovné ozubenie, pre typ skľučovadla: 315



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313227 315
GTIN	2050001929228
Trieda položky	33T

Popis

Prevedenie:

Ozubenie tvrdené a brúsené.

Použitie:

Keďže čeluste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer **v priebehu niekoľkých sekúnd**, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čelustí. **Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny.** Čelustové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čelustí s mäkkými nastavbovými čelustami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.

Materiál:

C45, zušľachtený

Vhodné pre:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhms Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.

Upozornenie:

- **Dokúpené nastavbové a stupňovité čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**
- **Pre prispôsobenie na sústružnicke skľučovadlo dbajte na zuby ozubeného kolesa.**

Technický opis

Výška H	90 mm
---------	-------

Délka L	121 mm
Šírka B	32 mm
pre typ skľučovadla	315 mm
Druh produktu	Čeluste skľučovadla klinovej tyče