

**Sada stupňových čelustí 3K-dielna, šikmé ozubenie, pre typ skľučovadla: 200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313235 200
GTIN	2050001929389
Trieda položky	33T

Popis**Použitie:**

Keďže čeluste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer **v priebehu niekoľkých sekúnd**, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čelustí. **Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny.** Čelustové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čelustí s mäkkými nastavbovými čelustami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.

Ako sústružnícke alebo vŕtacie čeluste.

Vhodné pre:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhms Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.

Upozornenie:

- **Dokúpené nastavbové a stupňovité čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**
- **Pre prispôsobenie na sústružnícke skľučovadlo dbajte na zuby ozubeného kola.**

Technický opis

Výška H	60 mm
Šírka B	22 mm
Dĺžka L	94 mm
Prevedenie	3-stupňový

pre typ skľučovadla	200 mm
vhodné pre farebný kód	Rohm Klinové skľučovadlo s čelustami
vhodné pre farebný kód	Schunk sústružnicke skľučovadlo s klinovou tyčou a čelustami
Druh produktu	Čeluste skľučovadla klinovej tyče