



Skľučovadlo na klinové tyče ROTA-S-plus 2.0 so základnými a tvrdými nastavbovými čelustami, DIN 702-4, Typ: 200



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313117 200
GTIN	2050001928764
Trieda položky	33U

Popis

Prevedenie:

- Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny čelustí.
- Dlhá životnosť pri maximálnej precízności.
- Modulárny systém ochranných objímok.
- Najkratšie prípravné časy.
- Telo skľučovadla vytvrdené až do \varnothing 315 mm.
- Veľký priechodný otvor (rozmer E!).
- Bezpečnostný kolík pre zachovanie maximálnej ochrany pri obsluhu.
- Kompatibilné so základnými čelustami pre systém skľučovadla „F“ a systém „Duro“.
- Flexibilné upnutie malých a veľkých obrobkov.
- Mimoriadne presné upnutie najmenších vnútorných \varnothing .

Popis:

Kalený, extrémne tuhý a leštený kôš na obloženie.

Základné čeluste so šikmým ozubením.

Špeciálne tvarovanie s hranou proti striekaniu.

Tlačidlo pre výmenu čelustí.

Čelustový zámok (3-násobný - okrem veľkosti 400).

Západkový kolík na predsunutie základnej čeluste.

Aktivácia pomocou šesťuholníkového pripojenia.

Použitie:

Pre stroje s valcovitým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby. Upevnenie skrutkami spredu. Rúrové príruby musia byť vždy najprv prispôbosené stroju a následne sústružníckemu skľučovadlu.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Celé zo zápusťkovo kovanej ocele, tým pádom vhodné pre vysoké otáčky (pozri tabuľku).

Rozsah balenia:

1 bezpečnostný napínací kľúč a 1 sada upevňovacích skrutiek.

Vrátane 1 súpravy základných a tvrdých nastavbových čelustí.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste pozri č. 313200 – 313350.

Technický opis

maximálne otáčky	4800 min ⁻¹
Prietok E	52 mm
Vonkajší Ø A	206 mm
Hmotnosť	16,2 kg
Výška skľučovadla D	86,3 mm
Typ	200
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami zvonka	8 - 208 mm
Ø centrovania B	185 mm
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami vnútri	72 - 224 mm
Kľúč Vnútorý šesťhran K	12 mm
Upínací zdvih na čelust' S	7 mm
Séria	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-4
Farebný kód pre príslušenstvo	Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čelustami
Druh produktu	Skľučovadlo klinovej tyče

Príslušenstvo

Súprava základných čeľustí 3dielna,rovne ozubenie pre typ skľučovadla 200

313207 200

Tvrde nastavbové čeľuste 3dielna sada pre typ skľučovadla 200

313250 200

Súprava základných čeľustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 200

313205 200

Tvrde nastavbové čeľuste 3dielna sada pre typ skľučovadla 200

313210 200

Súprava základných čeľustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 200

313200 200