

Garant**Upínacia matica ER vnútorná, pre ER: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309621 25
GTIN	4062406093457
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. Vnútorná upínacia matica s vonkajším závitom. **S drážkami.**

Vhodné pre:

Klieštínový upínač ER s vnútorným závitom.

Zvláštne príslušenstvo:

Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300, veľ. 25.

Tesniace podložky č. 309625; 309630; 309635; 309645.

Upozornenie:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

Technický opis

maximálny ťahovací moment	55 Nm
Vonkajší Ø D	32 mm
Závit	M32×1,5
Rozmer cez steny SW	24 mm

Celková dĺžka L	14,5 mm
pre ER	25 mm
Norma	DIN 6499 D
Druh produktu	Upínacia matica