

Garant**Držiak doštičiek Medium pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 19/30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274010 19/30
GTIN	4062406093549
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Pre rezné doštičky č. 275000 – 275015.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274002 alebo alternatívne s adaptérom č. 274001 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich / D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.

Technický opis

maximálny 1. Ø zápichu D_2	30 mm
maximálna hĺbka rezu t_{max}	16 mm
minimálny 1. Ø zápichu D_1	19 mm
Druh použitia	pravé
Systémový kľúč	áno
Šírka zápichu w	3 mm

Druh produktu

Držiak doštičiek