

**Garant****Držiak doštičiek Medium pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 27/40mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274020 27/40
GTIN	4062406093877
Trieda položky	21U

## Popis

**Prevedenie:**

Pre rezné doštičky č. 275000 – 275015.

**Použitie:**

V spojení s upínacím držiakom č. 274002 alebo alternatívne s adaptérom č. 274001 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

**Pozor!:**

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

**Upozornenie:**

$D_1$  = minimálny Ø pre 1. zápich /  $D_2$  = maximálny Ø pre 1. zápich.

## Technický opis

maximálny 1. Ø zápichu $D_2$	40 mm
maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	24 mm
minimálny 1. Ø zápichu $D_1$	27 mm
Druh použitia	pravé
Systémový kľúč	áno
Šírka zápichu $w$	4 mm

Druh produktu

Držiak doštičiek